

**Llave de espigas regulable acodada, Ø nominal de espiga: 3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	628610 3
GTIN	4020772050917
Clase de artículo	63Q

Descripción**Ejecución:**

Acero especial, cantos rectificadas con precisión, revenido en el tono pavonado; con espiga fija.

Aplicación:

Para tuerca de dos agujeros.

Nota:

Ø de espiga = Ø nominal de espiga – 0,1 mm. Campo de tolerancia h12.

Descripción técnica

Ø nominal de espiga	3 mm
Separación de pitones regulable a	11 - 60 mm
Tipo	758
Quality Dress	758CC
Longitud L	153 mm
acodado	sí
recta	no
anchura ajustable	sí
Tipo de producto	Llave de espigas

