



## Destornillador trinquete universal (sin inserto), Tipo: 4



### Datos de pedido

Número de pedido	629400 4
GTIN	2050001013866
Clase de artículo	66C

### Descripción

#### Ejecución:

Convertible para paso a izquierda, a derecha o bloqueo con la palanca en la cabeza de carraca. Todas las piezas de accionamiento templadas. Brazo de tubo de acero de precisión. Los insertos cuadrados intercambiables son sujetos con seguridad por la tapa enroscada de la carcasa.

#### Material:

Acero especial, superficie pavonada, mango brillante.

Cabeza de carraca anchura: 70 mm

Cabeza de carraca altura: 32 mm

Longitud total: 415 mm

Par de giro permitido: 500 Nm

### Descripción técnica

Cabeza de carraca altura	32 mm
Longitud total	415 mm
Cabeza de carraca anchura	70 mm
Par de giro permitido	500 Nm
Quality Dress	R4-HA380
Tipo de producto	Carraca