



Destornillador trinquete universal completo con insertos cuadrados, Tipo: 0K



Datos de pedido

Número de pedido	629410 0K
GTIN	2050001017390
Clase de artículo	66C

Descripción

Ejecución:

Convertible para paso a izquierda, a derecha o bloqueo con la palanca en la cabeza de carraca. Todas las piezas de accionamiento templadas. Brazo de tubo de acero de precisión. Los insertos cuadrados intercambiables son sujetos con seguridad por la tapa enroscada de la carcasa.

Material:

Acero especial, superficie pavonada, mango brillante.

Contenido:

1 destornillador de trinquete universal n.º 629400: Tam. 0

1 inserto cuadrado n.º 629600 de cada: Tam. 0-3,4; 0-4,9; 0-5,5; 0-6,2; 0-7; 0-8; 0-9; 0-11

Suministro:

1 destornillador de trinquete tam. 0 con 8 insertos y 1 destornillador en caja de chapa de acero con inserto clasificador de plástico.

Descripción técnica

Quality Dress	RS0 / DIN
Tipo de producto	Carraca

Accesorios

Inserto cuadrado Tipo - cuadrado 0-4,9	629600 0-4,9
Inserto cuadrado Tipo - cuadrado 0-7	629600 0-7
Inserto cuadrado Tipo - cuadrado 0-6,2	629600 0-6,2
Inserto cuadrado Tipo - cuadrado 0-3,4	629600 0-3,4
Inserto cuadrado Tipo - cuadrado 0-5,5	629600 0-5,5
Destornillador trinquete universal (sin inserto) Tipo 0	629400 0
Inserto cuadrado Tipo - cuadrado 0-8	629600 0-8
Inserto cuadrado Tipo - cuadrado 0-11	629600 0-11
Inserto cuadrado Tipo - cuadrado 0-9	629600 0-9