



Surtido de llaves de vaso, Número de piezas: 154



Datos de pedido

Número de pedido	630002 154
GTIN	4045197516787
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Todas las piezas en cajas de plástico.

Modelo económico.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

154 piezas – 1/4; 1/2 pulgada: 32 insertos para llaves de vaso de 1/4, 1/2 pulgadas, 6 caras 4 – 32 mm

20 insertos profundos 1/4, 1/2 pulgadas, 6 caras 4 – 24 mm

6 insertos para llaves de vaso con imán 5,5 – 13 mm

(con mango de 6 caras E 6,3)

1 eje de conexión E 6,3 de 6 caras a cuadrado de 1/4 pulgadas

1 eje de conexión E 6,3 de 6 caras a cuadrado de 1/2 pulgadas

Surtido de puntas de 50 piezas de 1/4 pulgadas en caja de plástico

2 carracas con expulsor de 1/4 pulgadas y 1/2 pulgadas

1 mango encajable 1/4 pulgada

1 mango transversal, 1/4 pulgada

2 articulaciones cardán 1/4, 1/2 pulgadas
 4 prolongaciones 1/4, 1/2 pulgadas 50, 100, 125, 250 mm
 1 cabezal deslizante para prolongación de 1/2 pulgadas
 9 destornilladores acodados hexagonales con cabeza esférica 1,5 – 10 mm
 14 llaves combinada 8 – 24 mm
 5 llaves estrella de doble carraca 10 – 19 mm
 1 adaptador de punta para puntas C 6,3 / accionamiento de 10 mm de 6 caras
 1 adaptador de 10 mm de 6 caras a cuadrado de 1/4 pulgadas con expulsor
 1 adaptador de 19 mm de 6 caras a cuadrado de 1/2 pulgadas con adaptador
 1 llave inglesa, 200 mm
 1 elevador magnético telescópico 135 – 635 mm
 Almacenamiento en: Maletín de plástico (550x420x105 mm)

Descripción técnica

Número de piezas	154
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Pozidriv
Perfil de salida	Ranura
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	hexagonal
Perfil de salida	TriWing
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Medidas anchos de llave	métrico
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	4-32 mm
Embalaje	Caja de plástico
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Pinza de plástico Color BLUE	630003 BLUE
Pinza de plástico Color RED	630003 RED