

**Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada largo, Ancho de llave: 5,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	631400 5,5
GTIN	4018754000296
Clase de artículo	63A

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Estructura de fibras óptima gracias al procedimiento de forja especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado con perfil **AS-Drive**.

Norma:

DIN 3124-L

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Descripción técnica

Ancho de llave	5,5 mm
Ø lado de salida	8,5 mm
Longitud	50 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Norma	DIN 3124
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Material	Acero de alto rendimiento HPQ®

Superficie	cromado sobre níquel
con perfil AS-Drive	sí
Tipo de producto	Vaso