



Llave de dos bocas, pulgadas, Tipo: 16



Datos de pedido

Número de pedido	610120 16
GTIN	4018754019823
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.

Descripción técnica

Anchura de boca máximo b2	47 mm
Anchura de boca máximo b1	40 mm
altura máxima de boca h	7,3 mm
Medidas anchos de llave	anglosajona
Ancho de llave ₂	13/16 pul
Longitud llave L	235 mm
Ancho de llave ₁	11/16 pul
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posición de la boca 1	15 grados

Posición de la boca 2	15 grados
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no
Tipo de producto	Llave