



## Vaso de 1/4 pulgada para Torx®, Perfil Torx®: E8



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 631500 E8     |
| GTIN              | 4018754000975 |
| Clase de artículo | 63A           |

### Descripción

#### Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

#### Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Medida de perfil A: 7,5 mm

Ø lado de salida: 10,5 mm

Longitud: 23 mm

### Descripción técnica

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Perfil Torx®              | E8                                      |
| Medida de perfil A        | 7,5 mm                                  |
| Ø lado de salida          | 10,5 mm                                 |
| Longitud                  | 23 mm                                   |
| Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul                                 |
| Perfil de salida          | Llave de vaso para tornillos TORX®      |
| Material                  | Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado |
| Tipo de producto          | Vaso                                    |

