



## Llave de dos bocas, pulgadas, Tipo: 18



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 610120 18     |
| GTIN              | 4018754019830 |
| Clase de artículo | 63A           |

### Descripción

**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.

### Descripción técnica

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Anchura de boca máximo b1   | 42 mm       |
| Anchura de boca máximo b2   | 49 mm       |
| altura máxima de boca h     | 7,3 mm      |
| Medidas anchos de llave     | anglosajona |
| Ancho de llave <sub>2</sub> | 7/8 pul     |
| Longitud llave L            | 235 mm      |
| Ancho de llave <sub>1</sub> | 3/4 pul     |
| Norma                       | DIN 3110    |
| Norma                       | ISO 3318    |
| Posición de la boca 1       | 15 grados   |

|  |           |
|--|-----------|
| Posición de la boca 2                  | 15 grados |
| exento de chispas                      | no        |
| Anchos de llave iguales en ambos lados | no        |
| Tipo de producto                       | Llave     |