



Surtido de llaves de vaso, Número de piezas: 46



Datos de pedido

Número de pedido	630002 46
GTIN	4045197185310
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Todas las piezas en cajas de plástico.

Modelo económico.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

46 piezas – 1/4 pulgada: 13 insertos para llaves de vaso 1/4 pulgada, de 6 caras 4-14 mm

1 mango de conexión

6 insertos para destornilladores para hexágono interior 3-8 mm

3 insertos para destornilladores rectos 3; 4,5; 7 mm

3 insertos para destornilladores para Phillips PH1-PH3

3 insertos para destornilladores para Pozidriv PZ1-PZ3

7 insertos para destornilladores para Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

3 destornilladores acodados hexagonales 1,5; 2,0; 2,5 mm

1 carraca con expulsor 1/4 pulgada

1 mango encajable 1/4 pulgada

1 mango transversal 1/4 pulgada

1 prolongación flexible 1/4 pulgada 150 mm
1 articulación cardán 1/4 pulgada
2 prolongaciones 1/4 pulgada 50 y 100 mm
Almacenamiento en: Caja de plástico (257×170×52 mm)

Descripción técnica

Perfil de salida	hexagonal
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Ranura
Perfil de salida	Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Número de piezas	46
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Medidas anchos de llave	métrico
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	4-14 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-8 mm
Embalaje	Caja de plástico
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Pinza de plástico Color BLUE	630003 BLUE
Pinza de plástico Color RED	630003 RED