



Surtido de llaves de vaso, Número de piezas: 48



Datos de pedido

Número de pedido	630002 48
GTIN	4045197654571
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Todas las piezas en cajas de plástico.

Modelo económico.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

48 piezas – 1/2 pulgada: 14 insertos para llaves de vaso de 1/2 pulgada, de 6 caras 8–24 mm

3 vasos profundos de 1/2 pulgada, de 6 caras 17–19 mm

2 vasos para bujías de 1/2 pulgada 16 + 21 mm

1 carraca con expulsor de 1/2 pulgada

1 articulación cardán de 1/2 pulgada

1 prolongación de 1/2 pulgada 125 mm

1 prolongación de 1/2 pulgada 250 mm / mango transversal de 1/2 pulgada

1 juego de destornilladores hexagonales en soporte abatible manual 1,5-8 mm

1 juego de destornilladores para Torx® en soporte en forma de navaja TX9-TX40

14 llaves combinadas de boca/estrella 6–19 mm

3 destornilladores para ranura 5,5 × 100, 6,5 × 38, 6,5 × 125

3 destornilladores Phillips 1 × 75, 2 × 38, 2 × 100
1 alicate universal 180 mm
1 alicate regulable 250 mm
1 martillo 300 g
Almacenamiento en: Maletín de plástico (450×350×90 mm)

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	hexagonal
Perfil de salida	Ranura
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Número de piezas	48
Medidas anchos de llave	métrico
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	8-24 mm
Embalaje	Caja de plástico
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Pinza de plástico Color BLUE	630003 BLUE
Pinza de plástico Color RED	630003 RED