



## Llave de dos bocas, Ancho de llave: 13X14mm



### Datos de pedido

Número de pedido	610100 13X14
GTIN	4018754017812
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.

#### Nota:

**¡CUIDADO!**

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 610600

### Descripción técnica

Anchura de llave <sub>2</sub>	14 mm
Anchura de llave <sub>1</sub>	13 mm
Anchura de boca máximo b1	33 mm
altura máxima de boca h	6 mm
Anchura de boca máximo b2	35 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	190 mm

Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no
Tipo de producto	Llave