

Garant**Llave de dos bocas, Ancho de llave: 18X19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	610700 18X19
GTIN	4045197158994
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Descripción técnica

Anchura de llave l_1	18 mm
altura máxima de boca h	7 mm
Anchura de boca máximo b1	40 mm
Anchura de llave l_2	19 mm
Anchura de boca máximo b2	43 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	220 mm
Norma	ISO 3318
Norma	DIN 3110
Posición de la boca 1	15 grados

Posición de la boca 2	15 grados
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no
Tipo de producto	Llave