



## Surtido de llaves de vaso, Número de piezas: 82



### Datos de pedido

Número de pedido	630002 82
GTIN	4045197185303
Clase de artículo	62A

### Descripción

#### Ejecución:

**Piezas de accionamiento / de unión** según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Todas las piezas en cajas de plástico.

Modelo económico.

#### Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

#### Suministro:

82 piezas – 1/4; 1/2 pulgada: 25 insertos para llaves de vaso de 1/4, 1/2 pulgada, de 6 caras 4 – 32 mm

1 mango de conexión de hexágono de 1/4 pulgada de hexágono a cuadrado de 1/4 pulgada

2 vasos para bujías de 1/2 pulgada 16 + 21 mm

1 adaptador para punta de 1/2 pulgada para puntas de 5/16 pulgada

4 puntas para Torx® TX40; TX45; TX50; TX55

4 puntas para hexágono interior 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm

3 puntas para ranura 8 mm; 10 mm; 12 mm

2 puntas para Phillips PH3; PH4

2 puntas para Pozidriv PZ3; PZ4

2 carracas con expulsor de 1/4 pulgada + 1/2 pulgada

1 mango encajable de 1/4 pulgada  
 1 mango transversal de 1/4 pulgada  
 2 articulaciones cardán de 1/4 + 1/2 pulgada  
 4 prolongaciones 1/4 pulgada + 1/2 pulgada 50; 100; 125; 250 mm  
 1 prolongación flexible de 1/4 pulgada 150 mm  
 1 cabezal deslizante de 1/2 pulgada  
 4 insertos para destornilladores de 1/4 pulgada para hexágono interior 3 – 6 mm  
 6 insertos para destornilladores de 1/4 pulgada para Torx® TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30  
 3 insertos para destornilladores de 1/4 pulgada para ranura 4; 5,5; 7 mm  
 2 insertos para destornilladores de 1/4 pulgada para Phillips PH1; PH2  
 2 insertos para destornilladores de 1/4 pulgada para Pozidriv PZ1; PZ2  
 9 llaves combinadas anular y de boca 8 – 22 mm  
 Almacenamiento en: Maletín de plástico (380×285×85 mm)

## Descripción técnica

Número de piezas	82
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	Pozidriv
Perfil de salida	hexagonal
Perfil de salida	Ranura
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Medidas anchos de llave	métrico
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	4-32 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-14 mm
Embalaje	Caja de plástico
Tipo de producto	Llave de vaso

## Accesorios

Pinza de plástico Color RED	630003 RED
-----------------------------	------------

Pinza de plástico Color BLUE

630003 BLUE