



## Surtido de llaves de vaso, Número de piezas: 148



### Datos de pedido

Número de pedido	630002 148
GTIN	4045197608703
Clase de artículo	62A

### Descripción

#### Ejecución:

**Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124.**

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120.**

Todas las piezas en cajas de plástico.

Modelo económico.

#### Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

#### Suministro:

148 piezas – 1/4 pulgada + 3/8 pulgada + 1/2 pulgada: 30 insertos para llaves de vaso de 1/4, 1/2 pulgadas, 6 caras 4 – 32 mm

13 insertos profundos 1/4, 1/2 pulgadas, 6 caras 6 – 22 mm

13 insertos 1/4, 3/8, 1/2 pulgadas, para Torx® E4 – E22

2 insertos para bujías de encendido 1/2 pulgada 16 + 21 mm

1 adaptador de 1/2 – 3/8 pulgadas

1 adaptador de punta de 1/2 pulgadas, 5/16 pulgadas de 6 caras

1 adaptador de punta de 1/4 pulgadas, 1/4 pulgadas de 6 caras

1 eje de conexión E 6,3 de 6 caras a cuadrado de 1/4 pulgadas

15 puntas de 5/16 pulgadas (PH3; PH4; PZ3; PZ4; para Torx® TX40 – TX60, para hexágono interior 8; 10; 12 mm, ranura 8; 10; 12)

Surtido de puntas de 32 piezas de 1/4 pulgadas en caja de plástico  
 2 carracas con expulsor de 1/4 pulgadas y 1/2 pulgadas  
 1 mango encajable 1/4 pulgada  
 2 mangos transversales 1/4, 1/2 pulgadas  
 2 articulaciones cardán 1/4, 1/2 pulgadas  
 4 prolongaciones 1/4, 1/2 pulgadas 50, 100, 125, 250 mm  
 3 destornilladores acodados hexagonales 1,5 – 2,5 mm  
 9 llaves combinada 8 – 22 mm  
 3 destornilladores plano 6×38, 6×100, 8×150  
 3 destornilladores para Phillips 1×75, 2×38, 2×100  
 1 cuchilla universal (retráctil) con 2 hojas de repuesto  
 1 pie de rey 150 mm  
 1 cinta métrica enrollable 3 m  
 1 nivel de burbuja pequeño 200 mm  
 1 llave inglesa, 200 mm  
 1 alicates universales 180 mm  
 1 alicates de corte lateral 160 mm  
 1 alicates de boca redonda plana 160 mm  
 1 alicates regulables 250 mm  
 1 martillo 300 g  
 Almacenamiento en: Maletín de plástico (550×420×105 mm)

## Descripción técnica

Número de piezas	148
Perfil de salida	Ranura
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Pozidriv
Perfil de salida	Llave de vaso para tornillos TORX®
Perfil de salida	TriWing
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Perfil de salida	hexagonal
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Medidas anchos de llave	métrico
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	4-32 mm
Embalaje	Caja de plástico
Tipo de producto	Llave de vaso

---

## Accesorios

Pinza de plástico Color BLUE	630003 BLUE
Pinza de plástico Color RED	630003 RED