



Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada corto, Hexágono: 3mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 631710 3 |
| GTIN | 4018754000623 |
| Clase de artículo | 63A |

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Nota:

¡CUIDADO!

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 631709

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Longitud | 28 mm |
| Ø lado carraca | 11,6 mm |
| Hexágono | 3 mm |
| Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul |
| Perfil de salida | Destornillador de 6 caras |
| Tipo de producto | Vaso |

