



## Vaso de 1/4 pulgada para Torx®, Perfil Torx®: E4



### Datos de pedido

Número de pedido	631500 E4
GTIN	4018754000937
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

#### Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Medida de perfil A: 3,8 mm

Ø lado de salida: 5,6 mm

Longitud: 23 mm

### Descripción técnica

Medida de perfil A	3,8 mm
Longitud	23 mm
Ø lado de salida	5,6 mm
Perfil Torx®	E4
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Llave de vaso para tornillos TORX®
Material	Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
Tipo de producto	Vaso

