

HOLEX**Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada largo, con imán elástico, Ancho de llave: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	651210 10
GTIN	4045197215222
Clase de artículo	62D

Descripción**Ejecución:**

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.

Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Ventaja:

Gracias a un imán accionado por resorte se sujeta el tornillo firmemente. Al mismo tiempo se asegura que la cabeza del tornillo se agarre completamente. Los tornillos / tuercas desenroscados se pueden extraer fácilmente con el muelle.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Nota:

Insertos para llaves de vaso HOLEX IMPACT, de 6 caras, disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.º 651202).

Descripción técnica

Longitud	78 mm
Ancho de llave	10 mm
Ø lado de salida	17,5 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras

adecuado para inserto de máquina	sí
Tipo de producto	Vaso

Accesorios

Anillo de goma para vasos, 1/2 pulgada Ø 25 mm	651800 25
Juego de abrazaderas seguridad 10 piezas, para vasos, 1/2 pulgada, incluido extractor Tipo 3	651790 3
Espiga de unión para vasos, 1/2 pulgada Ø×Longitud 3X20 mm	651900 3X20