

HOLEX**Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada Surface Drive con casquillo de nailon,
Ancho de llave: 21mm****Datos de pedido**

Número de pedido	651220 21
GTIN	4045197198907
Clase de artículo	62D

Descripción**Ejecución:**

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.

Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma. Al cambiar las ruedas y los neumáticos, es importante que las tuercas o los tornillos estén bien apretados para garantizar una conducción segura. Con una llave de vaso hexagonal con manguito de plástico, puede asegurarse de que las tuercas o tornillos estén bien apretados sin dañar las llantas. La llave de vaso también es adecuada para destornilladores de percusión.

El manguito de plástico protege las llantas y evita arañazos u otros daños que pueda causar la herramienta. Así puede asegurarse de que su coche siempre estará en las mejores condiciones. La llave de vaso es un componente importante en cualquier taller de coches. Tanto si trabaja usted en su coche o si solicita el cambio de ruedas y neumáticos a un profesional, esta herramienta no debe faltar nunca.

Ventaja:

El perfil Surface Drive agarra los tornillos por los lados y protege las aristas sensibles. Se evita de forma segura que los insertos se agarroten con los tornillos.

Aplicación:

Para el montaje protector de carcasas de metal ligero o llantas.

Protección segura mediante cajas o dispositivos de plástico que sobresalen resistentes a los golpes.

Distinción rápida de los insertos a través del color.

Material:

Acero al cromo molibdeno, manganeso fosfatado.

Descripción técnica

Ancho de llave	21 mm
Longitud	85 mm
Ø lado de salida	31 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras Surface Drive
adecuado para inserto de máquina	sí
Tipo de producto	Vaso

Accesorios

Juego de abrazaderas seguridad 10 piezas, para vasos, 1/2 pulgada, incluido extractor Tipo 4	651790 4
Espiga de unión para vasos, 1/2 pulgada ØxLongitud 3X25 mm	651900 3X25
Anillo de goma para vasos, 1/2 pulgada Ø 30 mm	651800 30