

**Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada con imán, Ancho de llave: 15mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 651005 15     |
| GTIN              | 4045197382368 |
| Clase de artículo | 62D           |

**Descripción****Ejecución:**

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.

**Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.**

**Material:**

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

**Descripción técnica**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Longitud                         | 38 mm           |
| Ancho de llave                   | 15 mm           |
| Ø lado de salida                 | 23,7 mm         |
| Cuadrado de accionamiento        | 1/2 pul         |
| Perfil de salida                 | Vaso de 6 caras |
| adecuado para inserto de máquina | sí              |
| Tipo de producto                 | Vaso            |

---

## Accesorios

|  |             |
|--|-------------|
| Juego de abrazaderas seguridad 10 piezas, para vasos, 1/2 pulgada, incluido extractor Tipo 4 | 651790 4    |
| Anillo de goma para vasos, 1/2 pulgada Ø 30 mm   | 651800 30   |
| Espiga de unión para vasos, 1/2 pulgada ØxLongitud 3X25 mm                                   | 651900 3X25 |