



Láser de líneas cruzadas autonivelable GCL, Tipo: 2-15



Datos de pedido

Número de pedido	468488 2-15
GTIN	3165140836371
Clase de artículo	46T

Descripción

Ejecución:

Láser de líneas cruzadas compacto con líneas de láser autonivelables. Alineación horizontal y vertical rápida de líneas. El diseño robusto con revestimiento Softgrip protege contra cargas por choque. Protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua. Adicionalmente dos puntos de soldadura.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

3 pilas n.º 081561 LR6, soporte multifunción, tablilla de mira para láser y bolsa protectora.

Descripción técnica

Altura	106 mm
Peso	490 g
Límite de error	±0,3 mm/m

Rosca para soporte	1/4 pul
Rosca para soporte	5/8 pul
Intervalo de nivelación	±4 grados
Clase de protección IP	IP 54
Alcance	15 m
Clase de láser	2
Longitud	112 mm
Anchura	55 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR6
Cantidad de pilas contenidas	3
Color del láser	rojo
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Láser línea en cruz

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6

081561 LR6