

Garant**Portabrocas con autoamarre, Tipo: 6****Datos de pedido**

Número de pedido	341420 6
GTIN	4045197883209
Clase de artículo	31J

Descripción**Ejecución:**

Modelo industrial

Con cono de portabrocas DIN 238

Aplicación:

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300 – 342887 o directamente al husillo de la máquina.

Para taladradoras de columna.

Descripción técnica

Gama de sujeción	0 - 8 mm
Ø exterior	37 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	78 mm
Cono de portabrocas	B 10
máximo Ø cono de portabrocas	10,094 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave