

**Garant****Portabrocas con autoamarre, Tipo: 10/12****Datos de pedido**

Número de pedido	341420 10/12
GTIN	4045197883223
Clase de artículo	31J

**Descripción****Ejecución:**

Modelo industrial

Con cono de portabrocas DIN 238

**Aplicación:**

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300 – 342887 o directamente al husillo de la máquina.

Para taladradoras de columna.

**Descripción técnica**

Ø exterior	40 mm
Gama de sujeción	0 - 10 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	86 mm
máximo Ø cono de portabrocas	12,065 mm
Cono de portabrocas	B 12
Tipo de producto	Portabrocas sin llave