

**Garant****Portabrocas con autoamarre, Tipo: 10/16****Datos de pedido**

Número de pedido	341420 10/16
GTIN	4045197883230
Clase de artículo	31J

**Descripción****Ejecución:**

Modelo industrial

Con cono de portabrocas DIN 238

**Aplicación:**

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300 – 342887 o directamente al husillo de la máquina.

Para taladradoras de columna.

**Descripción técnica**

Gama de sujeción	0 - 10 mm
Ø exterior	40 mm
máximo Ø cono de portabrocas	15,733 mm
Cono de portabrocas	B 16
Longitud cabezal portabrocas cerrado	86 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave