

Garant**Portabrocas con autoamarre, Tipo: 13/12****Datos de pedido**

Número de pedido	341420 13/12
GTIN	4045197883247
Clase de artículo	31J

Descripción**Ejecución:**

Modelo industrial

Con cono de portabrocas DIN 238

Aplicación:

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300 – 342887 o directamente al husillo de la máquina.

Para taladradoras de columna.

Descripción técnica

Cono de portabrocas	B 12
Gama de sujeción	1 - 13 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	103 mm
Ø exterior	47 mm
máximo Ø cono de portabrocas	12,065 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave