

Garant**Portabrocas con autoamarre, Tipo: 13/16****Datos de pedido**

Número de pedido	341420 13/16
GTIN	4045197883254
Clase de artículo	31J

Descripción**Ejecución:**

Modelo industrial

Con cono de portabrocas DIN 238

Aplicación:

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300 – 342887 o directamente al husillo de la máquina.

Para taladradoras de columna.

Descripción técnica

Longitud cabezal portabrocas cerrado	103 mm
máximo Ø cono de portabrocas	15,733 mm
Ø exterior	47 mm
Cono de portabrocas	B 16
Gama de sujeción	1 - 13 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave