

Garant**Portabrocas con autoamarre, Tipo: 16/18****Datos de pedido**

Número de pedido	341420 16/18
GTIN	4045197883278
Clase de artículo	31J

Descripción**Ejecución:**

Modelo industrial

Con cono de portabrocas DIN 238

Aplicación:

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300 – 342887 o directamente al husillo de la máquina.

Para taladradoras de columna.

Descripción técnica

máximo Ø cono de portabrocas	17,431 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	105 mm
Gama de sujeción	3 - 16 mm
Cono de portabrocas	B 18
Ø exterior	52 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave