



Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 28 piezas, Tipo: P



Datos de pedido

Número de pedido	630295 P
GTIN	4013288173898
Clase de artículo	63F

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 – M8 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M8.

Para tornillos Pozidriv y Phillips con rosca M2 – M6 y tornillos Torx® interior con rosca M3 – M6.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.

Contenido:

Tam. S - con carraca reversible n.º 632295

tam. P # Con cuadrado insertable n.º 632290.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 9 uds. tam. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Puntas, C 6,3, para hexágono interior: 4 uds. n.º 675240 tam. 3; 4; 5; 6

Puntas, C 6,3 para Phillips: 3 uds. n.º 675310 tam. 1/25; 2/25; 3/25

Puntas, C 6,3 para Pozidriv: 2 uds. n.º 675320 tam. 1/25; 2/25

Puntas, C 6,3 para Torx® interior: 6 uds. n.º 675340 tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Prolongación con manguito de giro rápido: 1 ud. 150 mm

Prolongación Wobbel: 1 ud. 56 mm

Pieza de unión con cono de cambio rápido: 1 ud. de inserto cuadrado de 1/4 pulgada – asiento de puntas de 1/4 pulgada

Carraca reversible (tam. S): 1 ud. n.º 632295

Carraca insertable (tam. P): 1 ud. n.º 632290

Almacenamiento en: Estuche de tejido con cierre por adherencia

Descripción técnica

Número de piezas	28
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Destornillador hexagonal
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	5-13 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-6 mm
Quality Dress	8100 SA 7
Embalaje	Estuche de tejido, cierre por adherencia
Longitud	204 mm
Anchura	91 mm
Altura	51 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX15	675340 TX15
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675320 1/25
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 4 mm	675240 4
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX27	675340 TX27

Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm	675310 3/25
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 6 mm	675240 6
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675310 2/25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX25	675340 TX25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX30	675340 TX30
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675320 2/25
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 5 mm	675240 5
Carraca de dientes finos "Zyklop Metal", cuadrado insertable, 1/4 pulgada, con expulsor	632290
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675310 1/25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX10	675340 TX10
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 3 mm	675240 3
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX20	675340 TX20