



Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 38 piezas, Número de piezas:



Datos de pedido

Número de pedido	630330
GTIN	4000896164813
Clase de artículo	630

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M3 – M8 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M8.

Para tornillos Pozidriv y Phillips con rosca M2 – M6, tornillos de cabeza ranurada con rosca M3 – M5 y para Torx® interiores con rosca M3 – M8.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 10 uds. tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

PUNTAS de 6 caras C 6,3: 5 uds. tam. 3; 4; 5; 6; 7 mm

PUNTAS para Torx® C 6,3 con perforación: 7 uds. tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

PUNTAS para Phillips C 6,3: 3 ud. tam. 1; 2; 3

PUNTAS Pozidriv C 6,3: 3 ud. tam. 1; 2; 3

PUNTAS ranuradas C 6,3: 3 ud. tam. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Destornillador para puntas: 1 ud. 1/4 pulgada vaso cuadrado, ayuda para llave hexagonal 1/4 pulgada

Vástago de unión: 1 ud. acoplamiento hexagonal E 6,3 cuadrado de 1/4 pulgadas

Mango encajable: 1 ud.

Prolongaciones: 2 uds. tam. 55; 101,5 mm

Articulación cardán: 1 ud.

Carraca: 1 ud.

Almacenamiento en: Caja de plástico con revestimiento antideslizante de 2 componentes

Altura: 52 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 5,5-14 mm

Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-7 mm

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	hexagonal
Número de piezas	38
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	5,5-14 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-7 mm
Embalaje	Caja de plástico con revestimiento antideslizante de 2 componentes
Longitud	180 mm
Anchura	98 mm
Altura	52 mm
Tipo de producto	Llave de vaso