



## Llave de dos bocas, cromado, Ancho de llave: 8X9mm



### Datos de pedido

Número de pedido	610950 8X9
GTIN	4045197159205
Clase de artículo	62A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.  
Con mango ovalado.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

### Descripción técnica

Anchura de boca máximo b1	20 mm
Anchura de boca máximo b2	22 mm
Anchura de llave <sub>1</sub>	8 mm
Anchura de llave <sub>2</sub>	9 mm
altura máxima de boca h	4 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	136 mm
Norma	ISO 3318
Norma	DIN 3110
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados

Superficie	cromadas
Atributo del nombre de producto	cromado
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no
Tipo de producto	Llave