



## Mango encajable, 1/4 pulgada Carraca convertible



### Datos de pedido

Número de pedido	632980
GTIN	7610733233182
Clase de artículo	63D

### Descripción

#### Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Conmutable para giro a izquierda y a derecha con posición central integrada (carraca bloqueada). 24 dientes, ángulo de ajuste 15°.

#### Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Longitud total: 158 mm

### Descripción técnica

Longitud total	158 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Tipo de producto	Llave de vaso