

**Llave de dos bocas, fosfatado, Ancho de llave: 25X28mm****Datos de pedido**

Número de pedido	610900 25X28
GTIN	4045197384300
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, fosfatado.

Descripción técnica

Anchura de boca máximo b2	62 mm
Anchura de llave a_2	28 mm
altura máxima de boca h	9 mm
Anchura de llave a_1	25 mm
Anchura de boca máximo b1	56 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	274 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados

Superficie	fosfatadas
Atributo del nombre de producto	fosfatado
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no
Tipo de producto	Llave