

**Carraca commutable, 1/4 pulgada, con expulsor, Tipo:****Datos de pedido**

Número de pedido	632025
GTIN	4045197497192
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

DIN 3122-D 6,3**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Longitud total: 115 mm

Número de dientes: 36

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3120
Longitud total	115 mm
Número de dientes	36
Ángulo de trabajo	10 grados
Material	Acero Alloy al cromo

Superficie

cromado