

**Koken**
**Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor, Tipo:**


## Datos de pedido

Número de pedido	632050
GTIN	4991644021826
Clase de artículo	63R

## Descripción

### Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

### Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120.**

### DIN 3122-D 6,3

### Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

### Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Longitud total: 115 mm

Número de dientes: 20

## Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Longitud total	115 mm
Número de dientes	20
Ángulo de trabajo	18 grados
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie

cromado