



Carraca de dientes finos conmutable, 1/4 pulgada, con pomo giratorio y expulsor



Datos de pedido

Número de pedido	632395
GTIN	3148518525961
Clase de artículo	63V

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Con expulsor y palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Con uso habitual, ángulo de trabajo de 6°; con uso del mango giratorio, ángulo de trabajo de 0°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Número de dientes: 60

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Longitud total	120 mm
Número de dientes	60
Ángulo de trabajo	0 - 6 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado

Tipo de producto

Carraca