




Luminaria para el área de trabajo Planonlight LED Black Series, Consumo de potencia: 5 W



Datos de pedido

Número de pedido	081353 5
GTIN	2050001919380
Clase de artículo	04E

Descripción

Ejecución:

Planonlight LED **Black Series** es la luminaria para el área de trabajo más potente, **estanca** y **compacta** entre las luminarias Planonlight. Variante acoplada con posibilidades de fijación flexibles para los ámbitos de aplicación industriales más duros.

- **Luminosidad máxima con luces LED de 157 lúmenes/vatio.**
- **Sin ningún tipo de mantenimiento (con una vida útil de 50 000 h).**
- **Óptima para el equipamiento con las formas constructivas más compactas, incluso para el uso en máquinas muy angulosas.**
- **Variedad extraordinaria con 8 modelos diferentes (versión de montaje a petición).**
- **Fijación flexible: Montaje enrasado o con el soporte ajustable adecuado 081381, para montaje en el techo a 45°.**
- **Principio de estanqueidad mejorado y probado con IP68 e IP69K (estanco a las emulsiones).**

Nota:

Tensión de servicio 24 V CC – ¡La conexión directa a la tensión de red (230 V/50 Hz) destruye la luminaria! Conexión a la tensión de red a través de transformador n.º 081375.

Quality Dress: 10486

Corriente de alumbrado: 600 lm

Longitud total: 103 mm

Anchura total: 65 mm

Altura total: 20 mm

Peso: 300 g

Descripción técnica

Ángulo de emisión fijo	120 grados
Consumo de potencia	5 W
Bombilla	Módulo LED
Peso	300 g
Corriente de alumbrado	600 lm
Intervalo de temperatura	-20 - 55 °C
Altura total	20 mm
Temperatura de color	6500 K
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Longitud total	103 mm
Zona ATEX	ninguno
Anchura total	65 mm
Quality Dress	10486
Tipo de producto	Luminaria de máquina

Accesorios

Soporte para Black Series 45°	081381
Transformador para PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375