



Luminaria para el área de trabajo Planonlight LED Black Series, Consumo de potencia: 10W



Datos de pedido

Número de pedido	081353 10
GTIN	2050001919397
Clase de artículo	04E

Descripción

Ejecución:

Planonlight LED **Black Series** es la luminaria para el área de trabajo más potente, **estanca** y **compacta** entre las luminarias Planonlight. Variante acoplada con posibilidades de fijación flexibles para los ámbitos de aplicación industriales más duros.

- **Luminosidad máxima con luces LED de 157 lúmenes/vatio.**
- **Sin ningún tipo de mantenimiento (con una vida útil de 50 000 h).**
- **Óptima para el equipamiento con las formas constructivas más compactas, incluso para el uso en máquinas muy angulosas.**
- **Variedad extraordinaria con 8 modelos diferentes (versión de montaje a petición).**
- **Fijación flexible: Montaje enrasado o con el soporte ajustable adecuado 081381, para montaje en el techo a 45°.**
- **Principio de estanqueidad mejorado y probado con IP68 e IP69K (estanco a las emulsiones).**

Nota:

Tensión de servicio 24 V CC. La conexión directa a la tensión de red (230 V/50 Hz) destruye la lámpara. Conexión a la tensión de red a través de transformador n.º 081375.

Descripción técnica

Peso	500 g
Corriente de alumbrado	1300 lm
Consumo de potencia	10 W
Ángulo de emisión fijo	120 grados
Bombilla	Módulo LED
Intervalo de temperatura	-20 - 55 °C
Altura total	20 mm
Temperatura de color	6500 K
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Anchura total	65 mm
Longitud total	168,5 mm
Zona ATEX	ninguno
Quality Dress	10487
Tipo de producto	Luminaria de máquina

Accesorios

Transformador para PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375
Soporte para Black Series 45°	081381