



Luminaria para el área de trabajo Planonlight LED Black Series, Consumo de potencia: 30W



Datos de pedido

Número de pedido	081353 30
GTIN	2050001919410
Clase de artículo	04E

Descripción

Ejecución:

Planonlight LED **Black Series** es la luminaria para el área de trabajo más potente, **estanca** y **compacta** entre las luminarias Planonlight. Variante acoplada con posibilidades de fijación flexibles para los ámbitos de aplicación industriales más duros.

- **Luminosidad máxima con luces LED de 157 lúmenes/vatio.**
- **Sin ningún tipo de mantenimiento (con una vida útil de 50 000 h).**
- **Óptima para el equipamiento con las formas constructivas más compactas, incluso para el uso en máquinas muy angulosas.**
- **Variedad extraordinaria con 8 modelos diferentes (versión de montaje a petición).**
- **Fijación flexible: Montaje enrasado o con el soporte ajustable adecuado 081381, para montaje en el techo a 45°.**
- **Principio de estanqueidad mejorado y probado con IP68 e IP69K (estanco a las emulsiones).**

Nota:

Tensión de servicio 24 V CC. La conexión directa a la tensión de red (230 V/50 Hz) destruye la lámpara. Conexión a la tensión de red a través de transformador n.º 081375.

Descripción técnica

Bombilla	Módulo LED
Peso	900 g
Corriente de alumbrado	4000 lm
Ángulo de emisión fijo	120 grados
Consumo de potencia	30 W
Intervalo de temperatura	-20 - 55 °C
Altura total	20 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Temperatura de color	6500 K
Anchura total	65 mm
Longitud total	430,5 mm
Zona ATEX	ninguno
Quality Dress	10493
Tipo de producto	Luminaria de máquina

Accesorios

Transformador para PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375
Soporte para Black Series 45°	081381