



## Láser de líneas cruzadas autonivelable GCL, Tipo: 2-50CG



### Datos de pedido

Número de pedido	468488 2-50CG
GTIN	3165140865654
Clase de artículo	46T

### Descripción

#### Ejecución:

Láser de líneas cruzadas compacto con líneas de láser autonivelables. Alineación horizontal y vertical rápida de líneas. El diseño robusto con revestimiento Softgrip protege contra cargas por choque. Protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua. Adicionalmente dos puntos de soldadura. **Líneas cruzadas verdes** para una visibilidad inmejorable incluso con malas condiciones de luz. Interfaz Bluetooth con control remoto para un trabajo preciso sin tocar el aparato. Se puede alimentar por batería (volumen de suministro) o pilas. Intervalo de trabajo amplio de hasta 80 m con la ayuda del receptor LR 7 Professional (accesorios).

#### Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

#### Suministro:

Batería de iones de litio de 12 V, cargador, soporte multifunción, tablilla de mira para láser, bolsa protectora y maleta de transporte.

### Descripción técnica

Longitud	136 mm
----------	--------

Alcance	20 m
Clase de protección IP	IP 54
Intervalo de nivelación	±4 grados
Rosca para soporte	1/4 pul
Límite de error	±0,3 mm/m
Altura	122 mm
Alcance con receptor	80 m
Clase de láser	2
Anchura	55 mm
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Peso	600 g
Embalaje	Maleta de transporte
Color del láser	verde
Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo batería	Ion de litio
Tensión nominal	12 V
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Láser línea en cruz