

Garant**Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang, con perforación, Ø D / Zef: 63/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	215126 63/4
GTIN	4045197878779
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Máxima estabilidad gracias a las plaquitas dispuestas tangencialmente. Elevados valores de avance para un máximo volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo, gracias a una estabilidad óptima de las plaquitas en la dirección de la fuerza de arranque de virutas.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	65 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\text{ máx.}}$	47 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	4
Plaquita de corte adecuada	LO.. 130708
Ø de perforación de asiento	27 mm
Ø de corte D_c	63 mm

Juego tornillo para plaquita reversible	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Serie	Power Tang
Número de plaquitas de corte	16
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas	219882
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP