

**Rodillo de alisado convexo, Ø de rodillo: 15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	291440 15
GTIN	4030741009327
Clase de artículo	29H

**Descripción****Ejecución:**

Torneados y pulidos ( $R_z = 4 \mu\text{m}$ ).

Rodillos de alisado HSS convexos – Tipo RRE.

**Ventaja:**

- **Calidad de la superficie mejorada.**
- **Endurecimiento de las superficies.**
- **Reducción de tiempo de proceso.**

**Aplicación:**

Para el alisado de piezas de trabajo cilíndricas.

**Idóneo para:**

Herramienta de moleteado: N.º 290000; 290001

**Descripción técnica**

Ø de perforación rodillo	4 mm
Ø de rodillo	15 mm
Anchura de rodillo	4 mm

Material de corte	HSS
Valor de rugosidad	4 $\mu\text{m}$
Forma	convexo
Tipo	RRE
Tipo de producto	Herramienta de cilindro liso