

**Rodillo de alisado convexo, Ø de rodillo: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	291445 20
GTIN	4030741390166
Clase de artículo	29H

Descripción**Ejecución:**

Rectificados y pulidos ($R_z = 1 \mu\text{m}$).

Rodillos de alisado HSS convexos – Tipo RRE.

Ventaja:

- **Calidad de la superficie mejorada.**
- **Endurecimiento de las superficies.**
- **Reducción de tiempo de proceso.**

Aplicación:

Para el alisado de piezas de trabajo cilíndricas.

Idóneo para:

Herramienta de moleteado: N.º 290004

Descripción técnica

Ø de rodillo	20 mm
Ø de perforación rodillo	6 mm
Anchura de rodillo	8 mm

Material de corte	HSS
Valor de rugosidad	1 μm
Forma	convexo
Tipo	RRE
Tipo de producto	Herramienta de cilindro liso