



## Mango de destornillador Kraftform para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3 con cono de cambio rápido, ESD, Asiento hexagonal:mm



### Datos de pedido

Número de pedido	676415
GTIN	4013288103918
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

**Mango Kraftform** con asiento para puntas de 1/4 pulgada.  
Con **asiento de cambio rápido "Rapidaptor"**.

Mango de herramienta de plástico antiestático, **apto para ESD**.

#### Norma:

ESD nach **DIN 53482** / VDE 0303 Teil 3.

#### Idóneo para :

Puntas de 1/4 pulgada con mango C6,3 y E6,3.

Asiento para puntas: F6,3

Asiento para puntas: D6,3

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

Longitud total: 119 mm

### Descripción técnica

Longitud total	119 mm
Asiento para puntas	F 6,3
Asiento para puntas	D 6,3
Aislamiento eléctrico	EGB/ESD
Caperuza giratoria	no
incl. puntas	no

