

Estantería de oficina estantería básica, Profundidad 600 mm, Altura / ancho de balda: 2000/1000mm



Datos de pedido

Número de pedido	990595 2000/1000
GTIN	4004514220080
Clase de artículo	96P

Descripción

Ejecución:

Frontales de bastidor de perfil en T y baldas sin taladrar.

Refuerzo con riel longitudinal. El tope central evita los deslizamientos de carpetas o documentos.

La balda superior no tiene tope central.

Capacidad de carga máxima: 150 kg por balda.

Fondo de la estantería 600 mm: Utilizable por los dos lados. Tiene capacidad para un máximo de 192 carpetas por vano con una altura de 2300 mm.

Descripción:

Medidas de construcción:

estantería básica: Longitud nominal + 60 mm

Estantería de ampliación: Longitud nominal +6 mm

Profundidad de bastidor total: Profundidad nominal + 36 mm

Longitud de pandeo: máx. 600 mm

Nota:

- Las estanterías con una relación altura/profundidad superior a 5:1 se deben sujetar para que no se vuelquen.
- Las sujeciones para el suelo y la pared no se incluyen en el volumen de suministro.

Descripción técnica

Anchura	1000 mm
---------	---------

Número de estantes	6
Altura	2000 mm
Medidas de construcción estantería básica Anchura	1060 mm
Profundidad	600 mm
Grosor estante	25 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Material	galvanizado
Atributo del nombre de producto	Profundidad 600 mm
Tipo de producto	Estantería para archivadores

Accesorios

Pie de sujeción	990852
-----------------	--------