

## Estantería de oficina estantería de ampliación, Profundidad 600 mm, Altura / ancho de balda: 2000/1000mm



### Datos de pedido

Número de pedido	990596 2000/1000
GTIN	4004514220110
Clase de artículo	96P

### Descripción

#### Ejecución:

Frontales de bastidor de perfil en T y baldas sin taladrar.

Refuerzo con riel longitudinal. El tope central evita los deslizamientos de carpetas o documentos.

La balda superior no tiene tope central.

#### Capacidad de carga máxima: 150 kg por balda.

Fondo de la estantería 600 mm: Utilizable por los dos lados. Tiene capacidad para un máximo de 192 carpetas por vano con una altura de 2300 mm.

#### Descripción:

Medidas de construcción:

estantería básica: Longitud nominal + 60 mm

Estantería de ampliación: Longitud nominal +6 mm

Profundidad de bastidor total: Profundidad nominal + 36 mm

Longitud de pandeo: máx. 600 mm

#### Nota:

- Las estanterías con una relación altura/profundidad superior a 5:1 se deben sujetar para que no se vuelquen.
- Las sujeciones para el suelo y la pared no se incluyen en el volumen de suministro.

### Descripción técnica

Altura	2000 mm
--------	---------

Número de estantes	6
Anchura	1000 mm
Profundidad	300 mm
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura	1006 mm
Grosor estante	25 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Material	galvanizado
Atributo del nombre de producto	Profundidad 600 mm
Tipo de producto	Estantería para archivadores

## Accesorios

Pie de sujeción	990852
-----------------	--------