



Surtido de alicates de precisión para anillos de seguridad para anillos interiores y exteriores, Número de alicates: 4



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 700155 4 |
| GTIN | 4003773050056 |
| Clase de artículo | 73F |

Descripción

Ejecución:

Mango y articulación forjados, puntas de acero especial, mecanizadas con elevada precisión, incrustadas en el cuerpo de pinza. Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento de plástico.

Articulación del alicate para anillos exteriores con **muelle de abertura integrado**.

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Suministro:

1 alicate para anillos de seguridad n.º 719790 de cada tam. J1 y J2.

1 alicate para anillos de seguridad n.º 719890 de cada tam. A1 y A2.

Descripción técnica

| | |
|---|--------------|
| Longitud total máxima alicates para arandelas de seguridad exteriores | 140 / 185 mm |
|---|--------------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| Ø punta alicates para arandelas seguridad exteriores | 1,25 / 1,8 mm |
| Longitud total máxima alicates para arandelas de seguridad interiores | 140 / 180 mm |
| Número de alicates | 4 |
| Ø punta alicates para arandelas de seguridad interiores | 1,25 / 1,8 mm |
| para Ø de arandela de seguridad exterior | 10 – 25; 19 – 60 mm |
| para Ø de arandela de seguridad interior | 12 – 25; 19 – 60 mm |
| Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior recto |
| Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior recto |
| Almacenamiento en | Estuche enrollable de tela |
| Norma | DIN 5256 C y D |
| Norma | DIN 5254 A y B |
| Tipo de producto | Alicata para anillos de seguridad |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo A2 | 719890 A2 |
| Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo J2 | 719790 J2 |
| Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo A1 | 719890 A1 |
| Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo J1 | 719790 J1 |