

HOLEX®
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor

Datos de pedido

Número de pedido	632300
GTIN	4045197162465
Clase de artículo	62A

Descripción
Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 1 / 4 pul

Longitud total: 125 mm

Número de dientes: 36

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3120
Longitud total	125 mm
Número de dientes	36
Ángulo de trabajo	10 grados
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie

cromado