

Garant**Hoja de sierra circular, madera, diente alternativo medio, Ø hoja D: 165mm****Datos de pedido**

Número de pedido	584035 165
GTIN	4045197883711
Clase de artículo	51S

Descripción**Ejecución:**

Refrentadas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

Aplicación:

Para sierras mecánicas circulares, planas, pendulares, transversales para tableros, y para cortar al sesgo.

Tipo UW para **tableros de madera, chapados o revestidos de plástico por un lado**, chapa en paquetes longitudinales, papel duro y tejido duro.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.

Descripción técnica

Ø de perforación	20 mm
Ø hoja D	165 mm
Anchura de corte B	2 mm
Cantidad de dientes	24

Tipo de producto

Hoja de sierra circular