

Garant**Hoja de sierra circular diente plano trapezoidal INOX, Ø hoja D: 305mm****Datos de pedido**

Número de pedido	584004 305
GTIN	4045197883728
Clase de artículo	51S

Descripción**Ejecución:**

Equipado con plaquitas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

Aplicación:

Hoja de sierra universal para el mecanizado de **INOX** con sierras tronzadoras y para ingletes. Corte sin problemas de tubos, chapas, perfiles y material macizo. También es adecuado para acero y metales no ferrosos. No adecuado para fundición. Pocas rebabas, corte rápido sin refrigeración.

Descripción técnica

Cantidad de dientes	72
Modelo diente	Diente plano trapezoidal
Anchura de corte B	2,2 mm
Ø de perforación	25,4 mm

Ø hoja D	305 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra circular