

Garant**Hoja de sierra circular diente plano trapezoidal Acero, Ø hoja D: 355mm****Datos de pedido**

Número de pedido	584008 355
GTIN	4045197883759
Clase de artículo	51S

Descripción**Ejecución:**

Equipado con plaquitas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

Aplicación:

Para el mecanizado de **acero** con sierras tronzadoras y para ingletes. Corte sin problemas de acero blando, perfiles, tubos y chapas. Pocas rebabas, corte rápido sin refrigeración.

Descripción técnica

Anchura de corte B	2,4 mm
Cantidad de dientes	72
Modelo diente	Diente plano trapezoidal
Ø hoja D	355 mm
Ø de perforación	25,4 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra circular

