



Plantilla para cordones de soldadura con escala ABCD



Datos de pedido

Número de pedido	477620
GTIN	4045197883780
Clase de artículo	42H

Descripción

Ejecución:

Capacidad de medición 0 – 20 mm. Precisión de lectura 0,1 mm. Lectura mediante raya de referencia en la ventana de lectura. La aplicación unilateral del calibre evita en gran medida la posibilidad de errores de medición. Acero inoxidable. **Regla integrada de 0 – 90 mm.**

Aplicación:

Para la medición sencilla y rápida de la altura de los cordones de soldadura. Para la medición del ángulo de flanco α .

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 20 mm
Lectura	0,1 mm
Aplicación	Ángulo de flanco α
Tipo de producto	Calibre para cordones de soldadura

